

Garant**Ganascia riportata standard, Per modello: 100C****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361125 100C
GTIN	4045197849069
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento, temprate e rettificata. Esecuzione Comfort, variante a larghezza ridotta.

Uso:

Per l'alloggiamento delle ganasce n. art. 361140 – 361149.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	68,5 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Altezza h ₁	25 mm
Lunghezza l ₁	12 mm
Larghezza ganasce b	100 mm
Altezza ganasce h	45 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

