

Mitutoyo
digitale Calibro a corsoio solare, Intervallo di misurazione: 200 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412650 200
GTIN	4946368212623
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Il valore misurato è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura capacitivo è contenuto nel corsoio e protetto da polvere e colpi. Sistema assoluto.

- **Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.**
- **Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20.000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.**

Fornitura:

Funzionano con **celle solari** al posto della comuni batterie; con un'intensità dell'illuminazione minima di 60 lux.

Imballaggio: Custodia rigida

Norma: DIN 862

Asta di profondità: piatto

Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Taratura: A1

Lettura: 0,01 mm

Limite d'errore: 0,03 mm

Lunghezza dei becchi: 50 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 862
Asta di profondità	sì
Celle solari	sì

Asta di profondità	piatto
Lunghezza dei becchi	50 mm
Taratura	A1
Altezza cifre display LCD	9 mm
Lettura	0,01 mm
Limite d'errore	0,03 mm
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Alimentazione	Funzionamento a energia solare
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio standard

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	011030 200
Marcatura incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	011050 200

Accessori

Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120
--	--------