

Garant**Ganascia modulare oscillante, Per modello: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361127 100
GTIN	4045197849083
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento, temprate e rettificate.

Uso:

Per l'alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 361140 – 361149.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Nota:

Raccomandazioni per il montaggio su **modulo di serraggio fisso**.

Contro-ganascia adatta n. art. 361125.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	Xpent0
Lunghezza ganasce l	60 mm
Angolo di oscillazione	15 grado
Larghezza ganasce b	100 mm
Altezza h ₁	20 mm

Altezza ganasce h	40 mm
Lunghezza l ₁	12 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite