

Garant**Ganascia Gripp oscillante, Per modello: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361129 100
GTIN	4045197849106
Classe articolo	310

Descrizione**Uso:**

Per l'alloggiamento degli inserti di presa n. art. 361160 7 e 361238 – 361250. Per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Nota:

Raccomandazioni per il montaggio su **modulo di serraggio fisso**.

Contro-ganascia adatta n. art. 361128.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	Xpent0
Lunghezza ganasce l	70 mm
Altezza ganasce h	35 mm
Lunghezza l ₁	33 mm
Larghezza ganasce b	100 mm

Angolo di oscillazione	30 grado
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite