

**Garant****Inserto di serraggio Dual con Gripp 3/3, Per modello: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361140 100
GTIN	4045197849151
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:****Superficie di appoggio di 3 mm.**

2 stadi di serraggio con altezza di 3 mm.

**Vantaggi:****Invertendo la ganasce, si crea un secondo stadio di serraggio.****Per:**

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

**Descrizione tecnica**

Altezza $h_2$	17 mm
Altezza $h_1$	17 mm
Altezza ganasce $h$	20 mm
Lunghezza $l_1$	9 mm
Larghezza ganasce $b$	100 mm
Lunghezza ganasce $l$	12 mm
Lunghezza $l_2$	9 mm

Per codice a colori	Xpent1-2
Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite