


**Garant****Inserto di serraggio Dual con Gripp 3/5, Per modello: 63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361142 63
GTIN	4045197849182
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Primo stadio di serraggio con altezza di 3 mm. Secondo stadio di serraggio con altezza di 5 mm.

**Superficie di appoggio di 3 mm.****Esecuzione Testo pubblicitario:**

**Per:** 360405 125MX e 360405 125LX.

**Vantaggi:**

**Invertendo la ganasca, si crea un secondo stadio di serraggio.**

**Per:**

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

**Descrizione tecnica**

Altezza $h_2$	15 mm
Altezza ganasce $h$	20 mm
Lunghezza $l_1$	9 mm
Lunghezza $l_2$	9 mm
Lunghezza ganasce $l$	12 mm

Altezza $h_1$	17 mm
Larghezza ganasce b	63 mm
Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite