

**Garant****Inserto di serraggio liscio 3/5, Per modello: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361143 100
GTIN	4045197849212
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:****Superficie di appoggio di 3 mm.**

Primo stadio di serraggio con altezza di 3 mm. Secondo stadio di serraggio con altezza di 5 mm.

**Esecuzione Testo pubblicitario:**

**Per:** 360405 125MX e 360405 125LX.

**Vantaggi:**

**Invertendo la ganasce, si crea un secondo stadio di serraggio.**

**Per:**

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

**Descrizione tecnica**

Altezza $h_1$	17 mm
Lunghezza $l_2$	9 mm
Lunghezza ganasce l	12 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Altezza $h_2$	15 mm
Larghezza ganasce b	100 mm

Lunghezza l <sub>1</sub>	9 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite