

Garant**Inserto di serraggio liscio 3/5 con rivestimento, Per modello: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361144 100
GTIN	4045197849236
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:****Superficie di appoggio di 3 mm.**

Primo stadio di serraggio con altezza di 3 mm. Secondo stadio di serraggio con altezza di 5 mm. Con rivestimento.

Vantaggi:

Invertendo la ganasce, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

Descrizione tecnica

Larghezza ganasce b	100 mm
Lunghezza ganasce l	12 mm
Lunghezza l ₁	9 mm
Altezza h ₁	17 mm
Altezza h ₂	15 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Lunghezza l ₂	9 mm

Per codice a colori	Xpent1-2
Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite