

**Garant****Inserto combinato Gripp / liscio 3/3, Per modello: 63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361145 63
GTIN	4045197849243
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:****Superficie di appoggio di 3 mm.**

Superficie di appoggio di 3 mm.

**Esecuzione Testo pubblicitario:****Per:** 360405 125MX e 360405 125LX.**Per:**

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

**Descrizione tecnica**

Larghezza ganasce b	63 mm
Altezza h <sub>1</sub>	17 mm
Lunghezza l <sub>1</sub>	6 mm
Lunghezza l <sub>2</sub>	9 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Lunghezza ganasce l	12 mm
Altezza h <sub>2</sub>	14 mm

Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite