

Garant**Inserto di serraggio lavorabile 12/20, Per modello: 100****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 361146 100 |
| GTIN | 4045197849274 |
| Classe articolo | 310 |

Descrizione**Uso:**

Per realizzare profili personalizzati e per lavorare componenti delicati.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Lunghezza ganasce l | 12 mm |
| Altezza ganasce h | 20 mm |
| Larghezza ganasce b | 100 mm |
| Per codice a colori | Xpent1-2 |
| Per codice a colori | Xpent0 |
| Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |