

Garant**Inserto di serraggio con prisma, Per modello: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361148 100
GTIN	4045197849311
Classe articolo	310

Descrizione**Uso:**

Per il serraggio di componenti tondi.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

Nota:

Contro-ganasca adatta con la stessa altezza d'ingombro n. art. 361149.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	19,8 mm
Larghezza ganasce b	100 mm
$D_{min.}$	8 mm
Altezza h_2	12,5 mm
Altezza ganasce h	25 mm
$D_{max.}$	47 mm
Per codice a colori	Xpent0
Per codice a colori	Xpent1-2

Tipo di prodotto

Ganasce per morsa a vite