

**Mahr****Calibro a corsoio digitale con asta di profondità tonda e uscita dati, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412728 150
GTIN	4059192002121
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre grandi da 8,5 mm. Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici; durata di esercizio di circa 3 anni. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Guide di scorrimento lappate, superfici di contatto finemente lappate.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

**Descrizione tecnica**

Norma	ISO 13385
Altezza cifre display LCD	8,5 mm
Taratura	A1
Asta di profondità	sì
Asta di profondità	Ø 1,6
Lunghezza dei becchi	40 mm

Risoluzione	mm/pollici
Durata batterie	ca. 3 anni
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference-Lock MAHR
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

## Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo di collegamentoosimplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Trasmettitori Modello S4E	498966 S4E
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2