

**Mitutoyo****Calibro a corsoio digitale IP67 solare, Intervallo di misurazione: 150 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412655 150
GTIN	4946368532899
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale con tecnologia ABSolute e display ampliato per facilitare la lettura. Insensibile ad acqua, olio e polvere. Grazie al ridotto consumo energetico, 18000 h di impiego continuo con una batteria (Dim. 300: 5000 h). Lo strumento si accende automaticamente e si spegne dopo circa 20 minuti dall'ultimo utilizzo.

Con celle solari, senza batteria; con intensità dell'illuminazione minima di funzionamento (da 60 lux).

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Imballaggio: Custodia rigida

Norma: DIN 862

Asta di profondità: piatto

Grado di protezione IP: IP 67

Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Taratura: A1

Lettura: 0,01 mm

Limite d'errore: 0,03 mm

Lunghezza dei becchi: 40 mm

**Descrizione tecnica**

Asta di profondità	sì
Spegnimento automatico	sì
Asta di profondità	piatto

Celle solari	sì
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	40 mm
Norma	DIN 862
Lettura	0,01 mm
Limite d'errore	0,03 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a energia solare
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio standard

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	011030 200
Marcatura incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	011050 200

## Accessori

Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120
--	--------