

Mitutoyo**Calibro a corsoio digitale con sistema AOS, Intervallo di misurazione: 200mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 412632 200 |
| GTIN | 4946368667737 |
| Classe articolo | 44A |

Descrizione**Esecuzione:**

Il valore misurato è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico **AOS (Advanced Onsite Sensor)** offre maggiore protezione contro acqua e polvere.

- **Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.**
- **Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20.000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Norma | ISO 13385 |
| Asta di profondità | angolare, 3,7×1,4 |
| Taratura | A1 |
| Durata batterie | 20000 h |
| Lunghezza dei becchi | 50 mm |
| Asta di profondità | sì |
| Altezza cifre display LCD | 9 mm |

| | |
|--|--|
| Letture | 0,01 mm |
| Intervallo di misurazione | 0 - 200 mm |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Scostamento di misura E MPE | $\pm 0,02$ mm |
| Metodo di misura dello strumento di misura | procedimento induttivo elettromagnetico |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX |
| Tutti i componenti | temprata |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |

Servizi

| | |
|---|------------|
| Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm | 021000 200 |
| Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm | 021010 200 |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357 | 081560 357 |
| Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti | 412120 |
| Coperchio vano batterie Tipo B | 412239 B |