

**Mitutoyo****Calibro a corsoio digitale con sistema AOS, asta di profondità tonda e uscita dati, Intervallo di misurazione: 150mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412671 150
GTIN	4946368667904
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

Il risultato della misurazione è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico **AOS (Advanced Onsite Sensor)** offre maggiore protezione contro acqua e polvere.

- **Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.**
- **Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20.000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.**

Dotato di **rullo di regolazione**.

### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e n. art. 497100 con tasto DATA.

Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.

## Descrizione tecnica

Norma	ISO 13385
Durata batterie	20000 h
Lunghezza dei becchi	40 mm
Altezza cifre display LCD	9 mm
Asta di profondità	Ø 1,9

Taratura	A1
Rullo di regolazione	sì
Asta di profondità	sì
Lettura	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia USB
Metodo di misura dello strumento di misura	procedimento induttivo elettromagnetico
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965

Interfaccia per tastieraUSB Modello D2	498963 D2
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497100 USB2
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497100 D2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497100 D1
Coperchio vano batterie Tipo B	412239 B