

**Garant****Frese a disco codolo filettato Larghezza  $a_p = 5$  mm,  $\varnothing D$ : 50mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218542 50
GTIN	4045197849977
Classe articolo	210

## Descrizione

### Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

### Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

### Nota:

Frese a disco disponibili fino a  $\varnothing D = 200$  mm.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. IP9**.

## Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	14 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	2
Sede filettata M	M16
$\varnothing D_2$	29 mm
Inserito adatto	SNHX

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	35 mm
Ø Tagliente $D_c$	50 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Lunghezza collare $L_1$	15 mm
Numero di inserti	4
Larghezza $a_p$	5 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserto	SN.. 1103
Set di viti per inserti	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set di viti degli inserti 10 pz.	219949
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2