

Garant**Frese a disco codolo filettato Larghezza $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218544 50
GTIN	4045197850003
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Nota:

Frese a disco disponibili fino a $\varnothing D = 200$ mm.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. IP15**.

Descrizione tecnica

Lunghezza collare L_1	15 mm
\varnothing Tagliente D_c	50 mm
Inserto adatto	SNHX
$\varnothing D_2$	29 mm
Sede filettata M	M16

Ø D ₁ h6	17 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	35 mm
Numero taglienti effettivi Z _{eff}	2
Profondità di taglio massima a _{e max}	14 mm
Numero di inserti	4
Larghezza a _p	6 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserto	SN.. 1203
Set di viti per inserti	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti degli inserti 10 pz.	219950
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP