

Garant**Fresa per smussi a 60°, codolo Weldon, Modello: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216552 16
GTIN	4045197851741
Classe articolo	210

Descrizione**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	35 mm
\varnothing Codolo D_s h6	20 mm
Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing Smussatura massima D_{max}	26 mm
\varnothing D	15,8 mm
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	260982 HB725-1
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	90 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura a spinta	60 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Vite di serraggio Modello 1	219795 1