

fetra[®]
...**Cassone ribaltabile per trucioli RAL 7016 con rubinetto di scarico, Volume delle vasche: 600l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919923 600
GTIN	4017976247038
Classe articolo	96D

Descrizione**Esecuzione:**

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.

Bordo della conca superiore profilato due volte.

Struttura portante con incavi per forche, predellino e protezione antiribaltamento.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

Testo didascalie:

Rubinetto di scarico

con filtro per separare i liquidi dai solidi.

Ribaltamento manuale del carrello.

In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Termoverniato in antracite RAL 7016.

Descrizione tecnica

Peso	95 kg
Portata	750 kg
Ø Ruota	200 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	72 mm
Altezza	1099 mm
Lunghezza cassone	1321 mm
Volume delle vasche	600 l
Altezza cassone	735 mm
Lunghezza	1458 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza	194 mm
Altezza dei punti di carico con ruote	843 mm
Distanza sedi forche B	327 mm
Larghezza cassone	794 mm
Larghezza	855 mm
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili