



## Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM\*\*\* "2 in 1", Ø Disco × Larghezza disco: 115X7mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 560110 115X7  |
| GTIN            | 9003170020299 |
| Classe articolo | 53T           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l'elevata capacità di asportazione e durata.
- **Forme:** dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
- **angolo di rettifica da 20° a 30°**
- **Impiego:** su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Disco abrasivo per sgrossatura aggressivo (grado di durezza Q ridotto) per **impiego universale su INOX e acciaio** con elevata capacità di asportazione e durata.

Esecuzione aggressiva ad alte **prestazioni di durata molto maggiore**. I bordi definiti arrotondati permettono un comportamento di rettifica gradevole. In questo modo si evitano incisioni indesiderate.

**Specifiche tecniche: A24Q-BFX.**

### Descrizione tecnica

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ø Foro                              | 22,23 mm                       |
| Larghezza disco                     | 7 mm                           |
| Numero massimo giri                 | 13300 min <sup>-1</sup>        |
| Ø Disco                             | 115 mm                         |
| Sigla materiale abrasivo            | A                              |
| Specifica                           | A24Q-BFX                       |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 %                        |
| Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado                    |
| Ottimizzato per il materiale        | Acciaio                        |
| Ottimizzato per il materiale        | INOX                           |
| Velocità periferica massima         | 80 m/s                         |
| Tipo di prodotto                    | Disco abrasivo per sgrossatura |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | idoneo               |                |            |
| INOX                             | limitatamente adatto |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatto |                |            |
| GG(G)                            | limitatamente adatto |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | limitatamente adatto |                |            |
| Uni                              | limitatamente adatto |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |