

Supporto diamantato in astuccio di pelle, Sigla materiale abrasivo / Grana μm : D25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	559000 D25
GTIN	2050001025395
Classe articolo	56Z

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento diamantato distribuito uniformemente, legato mediante uno strato di nichel.

Durata quasi infinita!

Uso:

Per ravvivare e affilare utensili per la lavorazione del metallo e del legno. Adatte per acciaio, acciaio superrapido HSS e metalli duri. Per utensili piccoli o a punta utilizzare le superfici non forate.

Non per limatura.

Pietra a coltello diamantata con ampio rivestimento abrasivo in astuccio di legno. Per superfici precise, per levigature di precisione.

Nota:

Non utilizzare a secco, bensì con acqua o petrolio.

Descrizione tecnica

Grado di finezza	fine
Materiale abrasivo	diamantata
Sigla materiale abrasivo	D

Lunghezza	150 mm
Larghezza	52 mm
Altezza	16 mm
Imballaggio	Astuccio in legno
Tipo di prodotto	Pietra a coltello

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		