


Disco abrasivo per sgrossatura SG-INOX, Ø Disco × Spessore disco: 125X7mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	560420 125X7
GTIN	4007220470251
Classe articolo	55S

Descrizione

Esecuzione:

- **Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l'elevata capacità di asportazione e durata.**
- **Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)**
- **angolo di rettifica da 20° a 30°**
- **Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.**

Disco abrasivo per sgrossatura morbido (durezza N) della **linea di prestazioni SG per INOX** con capacità di asportazione e durata molto elevate.

Specifiche: A30N-SG-INOX.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Numero massimo giri	12200 min ⁻¹
Larghezza disco	7 mm
Ø Disco	125 mm

Sigla materiale abrasivo	A
Specifica	A30N-SG-INOX
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	20-30 grado
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo per sgrossatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		