

Supporto diamantato in astuccio di pelle, Sigla materiale abrasivo / Grana μm : D46



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 559000 D46 |
| GTIN | 2050001025401 |
| Classe articolo | 56Z |

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento diamantato distribuito uniformemente, legato mediante uno strato di nichel.

Durata quasi infinita!

Uso:

Per ravvivare e affilare utensili per la lavorazione del metallo e del legno. Adatte per acciaio, acciaio superrapido HSS e metalli duri. Per utensili piccoli o a punta utilizzare le superfici non forate.

Non per limatura.

Pietra a coltello diamantata con ampio rivestimento abrasivo in astuccio di legno. Per ravvivatura.

Nota:

Non utilizzare a secco, bensì con acqua o petrolio.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|----------------|
| Grado di finezza | media / grossa |
| Materiale abrasivo | diamantata |
| Sigla materiale abrasivo | D |

| | |
|------------------|-------------------|
| Lunghezza | 150 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Imballaggio | Astuccio in legno |
| Tipo di prodotto | Pietra a coltello |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| Metallo duro (HM) | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Pietra | idoneo | | |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |