

Supporto diamantato in astuccio di pelle, Sigla materiale abrasivo / Grana μm : D46



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	559100 D46
GTIN	2050001025425
Classe articolo	56Z

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento diamantato distribuito uniformemente, legato mediante uno strato di nichel.

Durata quasi infinita!

Uso:

Per ravvivare e affilare utensili per la lavorazione del metallo e del legno. Adatte per acciaio, acciaio superrapido HSS e metalli duri. Per utensili piccoli o a punta utilizzare le superfici non forate.

Non per limatura.

Dimensione pratica; adatta per smussare i taglienti in metallo duro affilati. Per ravvivatura.

Nota:

Non utilizzare a secco, bensì con acqua o petrolio.

Descrizione tecnica

Grado di finezza	media / grossa
Materiale abrasivo	diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Lunghezza	115 mm
Larghezza	25 mm
Altezza	3 mm
Imballaggio	Astuccio in pelle

Tipo di prodotto

Pietra a coltello

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		