

**Disco per troncatura PREMIUM***, Ø Disco: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563250 115
GTIN	9003176370718
Classe articolo	53T

Descrizione**Esecuzione:**

Disco duro per troncatura di elevate prestazioni indicato particolarmente per lamiera, profili e tubi in acciaio di notevole durata.

Non per INOX (percentuale di Fe, S e Cl > 0,1agv%).

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio v_c di 80 m/s.

Specifica:

A30S-BFXA.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	13300 min ⁻¹
Forma	42
Descrizione della forma	curvato

Ø Foro	22,23 mm
Larghezza disco	2,5 mm
Specifica	A30S-BFXA
Ø Disco	115 mm
Per spessori materiale	7,5 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		