



Mola abrasiva per sgrossatura Basic* "2 in 1", Ø Disco × Larghezza disco: 115X6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	560600 115X6
GTIN	9009012228588
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive universali per sgrossatura per lavorazioni su **INOX e acciaio** di bordi e superfici.

Specifiche tecniche: A30Q-BF.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Larghezza disco	6 mm
Numero massimo giri	13300 min ⁻¹
Ø Disco	115 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Specifica	A30-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	20-30 grado

Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo per sgrossatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		