



Disco per troncatura PREMIUM***, Ø Disco: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563250 125
GTIN	9003176370671
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Disco duro per troncatura di elevate prestazioni indicato particolarmente per lamiera, profili e tubi in acciaio di notevole durata.

Non per INOX (percentuale di Fe, S e Cl > 0,1agv%).

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio v_c di 80 m/s.

Specifica:

A30S-BFXA.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	diritto
Numero massimo giri	12200 min ⁻¹

Larghezza disco	2 mm
Forma	41
Specifica	A30S-BFXA
Ø Disco	125 mm
Per spessori materiale	6 - 10 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		