

**Disco per troncatura PREMIUM\*\*\*, Ø Disco: 178mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563300 178
GTIN	9003170359467
Classe articolo	53T

**Descrizione****Esecuzione:**

**Modello speciale** di stabilità laterale e durata elevate per la troncatura di **acciai CrNi**; ottime prestazioni anche sull'acciaio.

**Uso:**

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio  $v_c$  di 80 m/s.

**Specifica:**

**A30R-BFXA.**

**Nota:**

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.

**Descrizione tecnica**

Descrizione della forma	diritto
Larghezza disco	2,5 mm
Ø Foro	22,23 mm

Numero massimo giri	8500 min <sup>-1</sup>
Specifica	A30R-BFXA
Ø Disco	178 mm
Per spessori materiale	7,5 - 12,5 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

Coppia di flange di serraggio Ø Flangia 76 mm	563990 76
---	-----------