

**Garant****Fresa rotativa Z5 – fine, HM, Modello: G1225****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540400 G1225
GTIN	4045197155474
Classe articolo	51D

**Descrizione****Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Forma a punta** (SPG).

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Descrizione tecnica**

Forma	G1225
Lunghezza complessiva	65 mm
Descrizione della forma	a punta
Ø Testa	12 mm
Grado di finezza della dentatura	fine
Sigla della dentatura	Z5
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	25 mm
Serie	Dentatura Z5

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		