

**Disco per troncatura CUBITRON™ II EXTRASOTTILE, Ø Disco: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563315 115
GTIN	5902658065057
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Capacità di taglio e durata estremamente elevate grazie alla **grana ceramica PSG a base di prodotti Cubitron™ II**.

Massima semplicità d'uso grazie al comportamento di taglio molto morbido e non affaticante.

**Uso:**

Per tagli della massima rapidità e senza sbavature con ridotto carico termico e linea di taglio comoda ed ergonomica.

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima  $v_c$  di 80 m/s.

**Specifica:**

**A60S-BF.**

**Nota:**

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

**Descrizione tecnica**

Ø Disco	115 mm
Descrizione della forma	diritto

Larghezza disco	1 mm
Ø Foro	22,23 mm
Serie	Cubitron™ II
Per spessori materiale	3 - 5 mm
Materiale abrasivo	Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

