

Garant**TCMT 110208, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260954 HB7010-1
GTIN	4045197852854
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 110208 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7010-1
Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110208
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura