

Garant**Inserto per tornitura TCMT 110208, per lavorazione di finitura****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260954 HB7010-1
GTIN	4045197852854
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7010-1
Rompi-trucioli	SS
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110208
Numero di sostituzioni/taglienti	3

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura