

Garant**VC.T 160402, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261370 HB7010-1
GTIN	4045197852892
Classe articolo	21G

Descrizione

VCMT 160402 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitruccioli	SS
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Impiego principale	P

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura