

Garant**Fresa rotativa Z5 – fine, HM, Modello: M0618****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540400 M0618
GTIN	4045197155481
Classe articolo	51D

Descrizione**Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Forma conica a punta** (SKM).

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	50 mm
Forma	M0618
Ø Testa	6 mm
Sigla della dentatura	Z5
Grado di finezza della dentatura	fine
Descrizione della forma	conica a punta
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	18 mm
Serie	Dentatura Z5
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Fresa rotativa

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		