

**CCMT 060204 Wiper, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260094 CA510
GTIN	4960664753116
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 060204 Wiper CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 140 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	CA510
Rompitrucioli	WP

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 450 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura