

**CCMT 09T308 Wiper, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260100 CA510
GTIN	4960664753130
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CCMT 09T308 Wiper CA510 Tipo: CA510

Rompitrucoli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 140 - 450 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Rompitrucoli	WP
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tipo	CA510
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 450 m/min

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura