


**CCMT 09T308 Wiper, Tipo: CA515**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260100 CA515
GTIN	4960664753239
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CCMT 09T308 Wiper CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 110 - 380 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 380 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	WP

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura