

**Garant****Fresa rotativa Z FINE – molto fine, HM, Modello: F1020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540440 F1020
GTIN	4045197679956
Classe articolo	51D

**Descrizione****Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Forma a punta tonda** (RBF).

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	60 mm
Sigla della dentatura	Z FINE
Descrizione della forma	Punta tonda
Grado di finezza della dentatura	molto fine
Forma	F1020
Ø Testa	10 mm
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	20 mm
Serie	Dentatura Z FINE

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		