



## DCMX 11T304 Wiper, Tipo: PV720



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Classe articolo	25E

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	WP
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 270 m/min
Tipo	PV720
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DCMX 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura