



Disco per troncatura PREMIUM***, Ø Disco: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563200 125
GTIN	9003178723390
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura aggressivo (grado di durezza Q ridotto) per **impiego universale su INOX e acciaio** con durata e stabilità elevate.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio v_c di 80 m/s.

Specifica:

A30Q-BFXA.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	12200 min ⁻¹
Larghezza disco	2,5 mm
Ø Foro	22,23 mm
Forma	41

Descrizione della forma	diritto
Specifica	A30Q-BFXA
Ø Disco	125 mm
Per spessori materiale	7,5 - 12,5 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		