



## Disco per troncatura di piccole dimensioni PREMIUM\*\*\* EXTRA SOTTILE, Ø Disco: 63mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563050 63
GTIN	9003172992693
Classe articolo	53T

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Disco per troncatura piccolo** extrasottile per uso con **smegliatrici diritte ad aria compressa o elettriche**, ideale per punti ristretti. Impiego con mandrino portapezzi n. art. 563070.

Esecuzione molto tagliente per troncature rapide e senza sbavature.

#### Esecuzione Testo pubblicitario:

**Disco per troncatura di piccole dimensioni** extrasottile per uso con **levigatrici diritte ad aria compressa o elettriche**, ideale per punti ristretti.

#### Specifica:

**A60R-BFXA.**

#### Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

### Descrizione tecnica

Numero massimo giri	24300 min <sup>-1</sup>
Descrizione della forma	diritto

Larghezza disco	1 mm
Ø Foro	10 mm
Specifica	A60R-BFXA
Ø Disco	63 mm
Per spessori materiale	3 - 5 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici diritte
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

---

## Accessori

Mandrino portapezzi per dischi di troncatura di piccole dimensioni Per foro di Ø 10 mm

---

563070 10