

Garant**Fresa rotativa Z5 – fine, HM, Modello: AS0820****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 540400 AS0820 |
| GTIN | 4045197155375 |
| Classe articolo | 51D |

Descrizione**Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Forma cilindro (ZYAS), con dentatura frontale.**

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale |
| Forma | AS0820 |
| Ø Testa | 8 mm |
| Sigla della dentatura | Z5 |
| Lunghezza complessiva | 60 mm |
| Grado di finezza della dentatura | fine |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Lunghezza della testina | 20 mm |
| Serie | Dentatura Z5 |

| | |
|---------------------|----------------|
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Fresa rotativa |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | limitatamente adatto | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |