

## Calibro a tampone Cromo lato passa H7, Ø Misura nominale: 20mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 484040 20     |
| GTIN            | 2050001675095 |
| Classe articolo | 48B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. **Lato passa con superfici di contatto in cromo duro.** Per una durata di 8 volte superiore rispetto all'acciaio.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Nota:

- **Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all'indirizzo [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) ad es. n. art. 484000 Dim. 82.**

### Descrizione tecnica

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Campo di tolleranza  | H                 |
| Norma                | DIN 7150-2        |
| Norma                | DIN 7164          |
| Qualità              | 7                 |
| Dimensione nominale  | 20 mm             |
| Tipologia di calibro | Calibro passa     |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa |
| Taratura             | M2                |
| Tipo di prodotto     | Tampone           |

**Servizi**

|  |           |
|--|-----------|
| Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 20 mm            | 028300 20 |
| Certificato DAkkSCalibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm | 028340 60 |