

HOLEX®
Giramaschi, regolabili, Modello: 0

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148400 0
GTIN	4045197854872
Classe articolo	12L

Descrizione
Esecuzione:

Con tasselli di bloccaggio temprati. Impugnature zincate. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**:

corpo in lega di zinco.

Norma: DIN 1814

Apertura □: 2 - 5 mm

per maschi a mano DIN 352: M1 – M8

per Ø alesatori a mano DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Lunghezza complessiva: 125 mm

Descrizione tecnica

Apertura □	2 - 5 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
per Ø alesatori a mano DIN 206	2,5 - 6,5 mm
per maschi a mano DIN 352	M1 – M8
Norma	DIN 1814