

HOLEX®
Giramaschi, regolabili, Modello: 1.1/2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148400 1.1/2
GTIN	4045197854919
Classe articolo	12L

Descrizione
Esecuzione:

Con tasselli di bloccaggio temprati. Impugnature zincate. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**:

corpo in lega di zinco.

Norma: DIN 1814

Apertura □: 2 - 7,5 mm

per maschi a mano DIN 352: M1 – M12

per Ø alesatori a mano DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Lunghezza complessiva: 175 mm

Descrizione tecnica

per Ø alesatori a mano DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Apertura □	2 - 7,5 mm
Lunghezza complessiva	175 mm
per maschi a mano DIN 352	M1 – M12
Norma	DIN 1814