



## Giramaschi, regolabili, Modello: 2



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 148400 2      |
| GTIN            | 4045197854964 |
| Classe articolo | 12L           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con tasselli di bloccaggio temprati. Impugnature zincate. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**:

corpo in lega di zinco.

Norma: DIN 1814

Apertura □: 4 - 8,5 mm

per maschi a mano DIN 352: M4,5 – M12

per Ø alesatori a mano DIN 206: 5 - 10 mm

Lunghezza complessiva: 265 mm

### Descrizione tecnica

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Lunghezza complessiva          | 265 mm     |
| per maschi a mano DIN 352      | M4,5 – M12 |
| per Ø alesatori a mano DIN 206 | 5 - 10 mm  |
| Apertura □                     | 4 - 8,5 mm |
| Norma                          | DIN 1814   |