

**HOLEX®**
**Giramaschi, regolabili, Modello: 4**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148400 4
GTIN	4045197854995
Classe articolo	12L

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con tasselli di bloccaggio temprati. Impugnature zincate. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**:

corpo in lega di zinco.

Norma: DIN 1814

Apertura □: 5,5 - 16 mm

per maschi a mano DIN 352: M11 – M27

per Ø alesatori a mano DIN 206: 7 - 20 mm

Lunghezza complessiva: 480 mm

**Descrizione tecnica**

Apertura □	5,5 - 16 mm
per Ø alesatori a mano DIN 206	7 - 20 mm
Lunghezza complessiva	480 mm
per maschi a mano DIN 352	M11 – M27
Norma	DIN 1814