

**HOLEX®**
**Giramaschi, regolabili, Modello: 5**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148400 5
GTIN	4045197857002
Classe articolo	12L

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con tasselli di bloccaggio temprati. Impugnature zincate. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**:

corpo in lega di zinco.

Norma: DIN 1814

Apertura □: 7 - 20 mm

per maschi a mano DIN 352: M13 – M32

per Ø alesatori a mano DIN 206: 9 - 26 mm

Lunghezza complessiva: 700 mm

**Descrizione tecnica**

Apertura □	7 - 20 mm
per maschi a mano DIN 352	M13 – M32
per Ø alesatori a mano DIN 206	9 - 26 mm
Lunghezza complessiva	700 mm
Norma	DIN 1814