

HOLEX®
Portafiliera, Per filiera di Ø × Altezza: 20X5 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	149300 20X5
GTIN	4045197857026
Classe articolo	12L

Descrizione
Esecuzione:

Impugnature zincate e svitabili. Con 5 viti per fissare la filiera. **Fino alla Dim. 65×25** in lega di zinco. **Da Dim. 75×20** in acciaio.

Uso:

Per il montaggio diretto di filiere chiuse e preincise a norma EN 22568.

Norma: EN 22568

Filettatura metrica: M3 – M4

Filettatura metrica fine: M3×0,25 – M6×0,5

Filettatura UNC: N. art. 5

Filettatura UNF: N. art. 5 – n. art. 6

Filettatura Whitworth: 1/8" – 5/32"

Lunghezza complessiva: 175 mm

Descrizione tecnica

Filettatura Whitworth	1/8 – 5/32 pollici
Filettatura UNC	N. art. 5 pollici
Filettatura metrica	M3 – M4
Filettatura metrica fine	M3×0,25 – M6×0,5
per filiera di Ø	20 mm
Altezza	5 mm
Lunghezza complessiva	175 mm
Filettatura UNF	N. art. 5 – n. art. 6 pollici

Norma

EN 22568