

**HOLEX®**
**Portafiliera, Per filiera di Ø × Altezza: 25,4X9,5 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	149300 25,4X9,5
GTIN	4045197857057
Classe articolo	12L

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Impugnature zincate e svitabili. Con 5 viti per fissare la filiera. **Fino alla Dim. 65×25** in lega di zinco. **Da Dim. 75×20** in acciaio.

**Uso:**

Per il montaggio diretto di filiere chiuse e preincise a norma EN 22568.

Norma: EN 22568

Filettatura metrica: M2 – M12

Filettatura metrica fine: M4 – M10

Filettatura UNC: N. art. 3 – 7/16"

Filettatura UNF: N. art. 3 – 7/16"

Filettatura Whitworth: 5/16" – 1/8"

Filettatura Whitworth gas: G1/8"

**Descrizione tecnica**

Filettatura UNF	n.3 – 7/16 pollici
per filiera di Ø	25,4 mm
Lunghezza complessiva	210 mm
Filettatura metrica	M2 – M12
Altezza	9,5 mm
Filettatura Whitworth gas	G1/8 pollici
Filettatura Whitworth	5/16 – 1/8 pollici
Filettatura metrica fine	M4 – M10

Filettatura UNC	n.3 – 7/16 pollici
Norma	EN 22568